


PARTICOLARE 3: INDICAZIONI PER LA PROTEZIONE DI CANTIERE DELLE ALBERATURE ESISTENTI DA MANTENERE

PROTEZIONE ALBERATURE D'IRGANTE LAVORI:

Gli alberi esistenti da conservare e che non saranno sottoposti a taglio devono essere protetti con adeguati sistemi di protezione durante i lavori (considerazioni del tronco, rottura di rami, ecc.)

Il tronco degli alberi dovrà essere protetto mediante una incamiciatura di tavole di legno di almeno 3 m di altezza, su tutti i lati, con spessore di almeno 3-5 cm, saldamente unite fra loro e al tutto a cui sono avvitate con interposizione di un minimo di 30 cm (per esempio), essendo attenzione a non danneggiare le tavole e i rami o le branche più piccole, che interferiscono con i lavori, dovranno essere sollevati o piegati fino a quanto consenta la flessibilità del legno senza provocarne lo schianto o la creazione di crepe.

Le piante potrà pigliare anello fissate con funi di diametro adeguato al peso delle piante, essendo scavo con di nuovo del materiale scariato nei punti di legatura.




Nel caso in cui sia indispensabile transitare con dei veicoli e non vi siano strade pavimentate, al fine di limitare il più possibile il peso trasmesso direttamente sul terreno dalle macchine operatrici in prossimità delle piante, il terreno attorno all'albero deve essere ricoperto uniformemente con uno strato di materiale drenante (esempio sabbia) con uno spessore minimo di 20 cm, sul quale andranno fissate tavole in legno.

Al termine del transito dei veicoli si deve rimuovere al più presto tutto il materiale prodotto e deve essere eseguita un leggera scarificazione manuale del suolo, avendo cura di non ledere le radici.



PROTEZIONE APPARATO RADICALE

Nel caso in cui sia indispensabile transitare con dei veicoli e non vi siano strade pavimentate, al fine di limitare il più possibile il peso trasmesso direttamente sul terreno dalle macchine operatrici in prossimità delle piante, il terreno attorno all'albero deve essere ricoperto uniformemente con uno strato di materiale drenante (esempio sabbia) con uno spessore minimo di 20 cm, sul quale andranno fissate tavole in legno.



Al termine del transito dei veicoli si deve rimuovere al più presto tutto il materiale prodotto e deve essere eseguita un leggera scarificazione manuale del suolo, avendo cura di non ledere le radici.



PARTICOLARE 1: MESSA A DIMORA ALBERATURE CIRC. 16-20 cm- scala 1:50



PARTICOLARE 2: MESSA A DIMORA ALBERATURE CIRC. 25-30 cm- scala 1:50




In caso si debbano effettuare scavi, questi, ove possibile, dovrebbero essere eseguiti ad una distanza pari alla proiezione della chioma dell'albero intero aumentata di 1 m.

Se invece gli scavi debbano essere effettuati a distanza inferiori, ma comunque a distanza superiore a quella consentita dalla normativa, si dovranno adottare le seguenti misure di protezione:

Se invece gli scavi debbano essere effettuati a distanza inferiore a quella consentita dalla normativa, si dovranno adottare le seguenti misure di protezione:

Se invece gli scavi debbano essere effettuati a distanza inferiore a quella consentita dalla normativa, si dovranno adottare le seguenti misure di protezione:



LEGENDA

A) SUPERFICIE PAGGIAMANTI

Formazione di manto superficiale pacciamante mediante impiego di cortecce di pino, composto di foglie di pino, aghi di pino, rametti di pino, ecc. e uso di macchine per la manutenzione e la sostituzione del manto superficiale (trincee, canali e uso di macchine per la manutenzione e la sostituzione del manto superficiale).

B) FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI

ALBERI CIRCONFERENZA 16-20 cm

Q1 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q2 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q3 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q4 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q5 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q6 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q7 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q8 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q9 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q10 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q11 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q12 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q13 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q14 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q15 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q16 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q17 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q18 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q19 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q20 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q21 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q22 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q23 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q24 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q25 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q26 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q27 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q28 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q29 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q30 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q31 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q32 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q33 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q34 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q35 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q36 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q37 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q38 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q39 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q40 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q41 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q42 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q43 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q44 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q45 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q46 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q47 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q48 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q49 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q50 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q51 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q52 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q53 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q54 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q55 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q56 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q57 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q58 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q59 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q60 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q61 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q62 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q63 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q64 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q65 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q66 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q67 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q68 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q69 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q70 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q71 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q72 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q73 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q74 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q75 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q76 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q77 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q78 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q79 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q80 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q81 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q82 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q83 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q84 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q85 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q86 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q87 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q88 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q89 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q90 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q91 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q92 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q93 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q94 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q95 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q96 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q97 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q98 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q99 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q100 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q101 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q102 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q103 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q104 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q105 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q106 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q107 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q108 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q109 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q110 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q111 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q112 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q113 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q114 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q115 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q116 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q117 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q118 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q119 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q120 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q121 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q122 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q123 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q124 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q125 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q126 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q127 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q128 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q129 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q130 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q131 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q132 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q133 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q134 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q135 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q136 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q137 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q138 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q139 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q140 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q141 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q142 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q143 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q144 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q145 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q146 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q147 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q148 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q149 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q150 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q151 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q152 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q153 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q154 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q155 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q156 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q157 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q158 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q159 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q160 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q161 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q162 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q163 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q164 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q165 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q166 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q167 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q168 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q169 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q170 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q171 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q172 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q173 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q174 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q175 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q176 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q177 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q178 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q179 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q180 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q181 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q182 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q183 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q184 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q185 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q186 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q187 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q188 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q189 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q190 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q191 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q192 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q193 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q194 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q195 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q196 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q197 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q198 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q199 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q200 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q201 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q202 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q203 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q204 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q205 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q206 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q207 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q208 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q209 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q210 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q211 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q212 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q213 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q214 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q215 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q216 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q217 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q218 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q219 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q220 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q221 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q222 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q223 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q224 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q225 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q226 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q227 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q228 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q229 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q230 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q231 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q232 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q233 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q234 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q235 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q236 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q237 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q238 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q239 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q240 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q241 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q242 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q243 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q244 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q245 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q246 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q247 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q248 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q249 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q250 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q251 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q252 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q253 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q254 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q255 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q256 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q257 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q258 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q259 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q260 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q261 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q262 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q263 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q264 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q265 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q266 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q267 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q268 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q269 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q270 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q271 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm  
Q272 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm

Q273 - Circonferenza "Tronco" Ø 16-20 cm